


DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	3
EN	Instructions for use / assembly instructions	3



E / S
13423003
13424003



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe







- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Montage / Assembly



*Silikon (essigsäurefrei!)

*Silicone (free from acetic acid!)

13423003



Bedienung


Umstellen zur Handbrause durch Ziehen am runden Knopf auf der Oberseite des Auslaufs. Die Rückstellung erfolgt nach Schließen der Armatur automatisch.

Technische Daten


Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 80° C
Empfohlene Heißwassertemp.:	65° C
Eigensicher gegen Rückfließen	

Achtung!

Der Rückflussverhinderer muss einmal jährlich auf ihre Funktion geprüft werden.



13424003



Operation

The flow is changed from bath to shower function by pulling the knob at the upper side of the spout. After shutting off the water flow, the diverter returns automatically to the bath function.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bars = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80° C
Recommended hot water temp.:	65° C
anti-pollution function	

Attention!

The non return valves must be checked once a year.

A = Wanne / tub


B = Brause mit Durchflussbegrenzer / Shower with flow limiter

C = Brause mit Durchflussbegrenzer / Shower with flow limiter

Ab • ist die Funktion des Umstellers gewährleistet.

From • the function of the selector is guaranteed.


Serviceteile / Spare parts



Reinigung / Cleaning

Mit QuickClean, der manuellen Reinigungsfunktion können die Strahlformer durch einfaches rubbeln vom Kalk befreit werden.

The QuickClean cleaning function only needs a small manual rub over to remove the lime scale from the spray channels.



hansgrohe