

## Geberit Koffer für Pressbacken [2], [3], mit Einsatz 10C-II



Beispielbild

### Eigenschaften

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken [2] bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken [2] oder [3] bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug ø 16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrentgrater ø 12–54 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar

- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis ø 54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem BRUNOX® Turbo-Spray® 100 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar

### Technische Daten

Werkstoff | ABS

| Art.-Nr.     | Typennummer | VE1   |
|--------------|-------------|-------|
| 691.137.00.1 | 10C-II      | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Tragriemen für Koffer





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller