


Poresta® Compact 2



Produktabbildung Badewannenträger

Beschreibung

Mit dem Poresta® Wannenträger Compact 2 ist die Badewannenmontage flexibel und einfach. Seit über 50 Jahren haben sich die Bade- und Duschwannenträger aus Poresta® Hartschaum beim Wanneneinbau bewährt. Immer wieder wurde der Nutzen für den Installateur, Planer und Bauherren vergrößert, das Produkt optimiert und das Sortiment erweitert. Heute existiert für jede am Markt gängige Wanne ein passender Wannenträger.

Der Hubboden sorgt für eine sichere Unterstützung der gesamten Wanne. Der Träger aus druckfestem EPS-Hartschaum ermöglicht einen sicheren und stabilen Sitz der Wanne. Der Wannenträger kann direkt nach dem Einbau der Wanne befließt werden. Eine zusätzliche Verkleidung der Seitenwände ist nicht notwendig. Zudem kann der Wannenträger in der Höhe eingekürzt werden. Hierbei ist die Einbauhöhe der Ab- und Überlaufgarnitur zu beachten. Die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109-5 werden mit dem Poresta® Schallschutzzubehör problemlos erreicht.

Poresta® Compact 2

- Montagesystem aus EPS-Hartschaum (Expandiertes Polystyrol) zur Installation von Badewannen aus Stahl oder Acryl
- In vielen Abmessungen verfügbar
- Als Formteil hergestellt
- Toleranzen (im Allgemeinen):
Länge: Nennmaß +/- 3mm
Breite: Nennmaß +/- 2mm
Höhe: Nennmaß +/- 2mm
Allgemeintoleranzen: gem. ISO 2768 – Toleranzklasse „c“ für Längen- und Winkelmaße



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Compact 2

Technische Daten für Formteile

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	25 +/- 10%	kg/m³
E-Modul (Druckvers.) ¹	DIN 53457	6 bis 10	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—

¹ Abhängig von der Rohdichte des verwendeten Materials

Information zur Belastbarkeit

Beim Einbau von Badewannen mit Poresta® Badewannenträgern hängt die Stabilität des Aufbaus sowohl von der Druckfestigkeit des Wannenträgermaterials - expandiertes Polystyrol® - als auch von der auf die jeweilige Wannenform abgestimmte, konstruktive Gestaltung des Wannenträgers ab. Daher werden in unserem Unternehmen in einer eigenen Abteilung die von uns angebotenen Wannenträgertypen jeweils im Hinblick auf die spezielle Wannenform bezüglich

- Wannengeometrie
- Wannenauflagefläche
- zu verwendendes EPS-Material

ausgelegt, um den sicheren Sitz der Wanne und die Stabilität des Aufbaus zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist der Einbau der Poresta® Badewannenträger gemäß unserer Einbauanleitung eine wesentliche Voraussetzung. Bei der technischen Auslegung unserer Poresta® Badewannenträger gehen wir von einer maximalen Belastung von 300 kg (Badewanne + Wasser + Person(en)) in der Wanne aus. Der Wannenrand wird in Anlehnung an die DIN EN 198 mit 100 kg Wechsellast getestet. Die Konstruktionsprinzipien der Wannenträger werden durch in unserem Hause durchgeführte Belastungstests überprüft. Hierbei greifen wir auf eigene Testverfahren zurück, da es keine offiziellen Prüfkriterien (Normen, Gesetze) für die Belastbarkeit von Wannenträgern gibt. Wir orientieren uns hier an der DIN EN 198 „Spezifizierung von Badewannen für den Hausgebrauch, hergestellt aus Acryl“.