

Produktdatenblatt

Poresta® SELECT Fugenkleber



Anwendungsgebiet

Farbiger Fugenkleber zur Verklebung der Stöße der Poresta® SELECT Wandelemente.

Allgemeine Informationen

Inhalt: 290 ml

Verpackungseinheit: 2 Kartuschen pro Karton

Farbe	Ansicht	Art.-Nr.	Passend zu Dekor*	
Schwarz		18.800.209	Mattschwarz · HANDMADE	
Weiß		18.800.210	Mattweiß · HANDMADE	Mattweiß · REFLECT
Hellgelb		18.800.211	Nordesche · REFLECT/WOOD	
Dunkelgrau		18.800.212	Vulkanstein · HANDMADE	Oxidstahl · PURE
Hellgrau		18.800.213	Kalkstein · HANDMADE	Zinstahl · HANDMADE
Grau		18.800.214	Steineiche · REFLECT/WOOD	
Silbergrau		18.800.215	Schneekiefer · PURE	
Beige		18.800.216	Landeiche · REFLECT/WOOD	
Grünbeige		18.800.217	Silberkiefer · REFLECT/WOOD	Sandstein · PURE
			Silbereiche · PURE/WOOD	Meereiche · PURE
				Feldulme · PURE
Graubeige		18.800.218	Schiefer · HANDMADE	
Rotbraun		18.800.219	Roststahl · HANDMADE	
Dunkelbraun		18.800.220	Monsunteak · PURE/WOOD	

*Dieses stellt eine Empfehlung dar. Die Entscheidung für den farblich passenden Fugenkleber obliegt dem Kunden.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® SELECT Fugenkleber

Technische Eigenschaften

- Schnellhaftend
- Nicht schrumpfend / schwindend
- Wasserfest
- Offene Zeit ca. 10 bis 15 min.
- Für Innenanwendungen

Verarbeitungshinweise

Poresta® SELECT Fugenkleber wird aus der Kartusche im Bereich des Plattenstoßes aufgetragen. Die genaue Anwendung siehe Einbauanleitung Poresta® SELECT Wandelemente.

Passend für handelsübliche Kartuschenpressen. Herausquellenden Kleber mit Waschbenzin entfernen. Kein Wasser verwenden.

Nicht für den Übertrag zu Sanitärgegenständen verwendbar.

Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken und frostfrei ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Sicherheitshinweise

EUH208 & EUH210 - Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter www.poresta.com.